

ClickShare Control Panel

Panel de control intuitivo que se combina a la perfección con los sistemas de salas de videoconferencia inalámbricos ClickShare Hub



- **Inicie su reunión híbrida con un solo toque: sin retrasos ni confusiones**
- **Incluido: una única conexión USB-C de 10 m garantiza una configuración limpia**
- **Opcional: kit extensor CAT para una instalación flexible**
- **Cero tiempo de configuración, fácil despliegue y gestión**
- **Pantalla sensible de 10 pulgadas con múltiples opciones de montaje**

El ClickShare Control Panel es una parte integral del sistema de sala de conferencias de vídeo inalámbrico ClickShare Hub, proporcionando una interfaz intuitiva para iniciar y gestionar reuniones híbridas. Con un solo toque, podrá iniciar su videollamada de Microsoft Teams, garantizando una experiencia de reunión fluida y eficaz.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CONTROL PANEL

Especificaciones generales	
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10,1 pulgadas con revestimiento antihuellas y antirreflejos, que admite hasta 4 puntos táctiles para mejorar la visibilidad y la durabilidad.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)
Sensor de detección de personas	Detecta automáticamente el movimiento humano en la sala en un alcance de 2 metros y un campo de visión de 90° para activar el sistema.
Conexiones	USB-C
Rango de temperatura	0°C -+40°C
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo de energía	Alimentación a través de USB desde la Base Unit conectada En funcionamiento: 7,3 W (máx.) En espera:
Peso	820 g
Box content	Panel de control ClickShare, cable AOC ClickShare 10M 20W USB-C, placa de montaje en forma de L, base redonda, paquete de tornillos, manual de seguridad, guía de configuración rápida
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Tipo-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fija/Temporalmente) Aunque una curvatura mínima de 30mm es aceptable durante la manipulación o el trazado, no debe mantenerse como una fijación permanente.
Temperature range	Funcionamiento: -10°C + 60°C (+14°F a +140°F) Almacenamiento: -20°C a +70°C (-4°F a + 158°F)
Humidity	Almacenamiento/Operación: De 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Flame rated	VW-1 (no clasificado para plenum)
Box content	Cable AOC USB-C ClickShare 10M 20W, kit de bloqueo de cable USB-C

Generado en: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

