

ILite 3

Ultra high 3mm indoor SMD LED display solution



Spécifications techniques

ILITE 3

Spécifications générales

Pas de pixels	3,5 mm
Luminosité étalonnée	1000 NIT
Configuration LED	3-in-1 SMD
Angle de vision horiz.	145° + (min. 50% brightness)
Angle de vision vert.	145° + (min. 50% brightness)
Taux de contraste	950 : 1 (500 lux)
Durée de vie	45 000h (50% brightness)
Consommation électrique	120W/tile (max) 45W/tile (average)
Poids	4.8 kg (10.6 lbs)/tile 96 kg/m ² (19.6 lbs/ft ²)
Traitement	color: 14 bit grey scale: 8 bit
Couleurs	4,4 trillion
Fréquence de rafraîchissement	800 Hz
Plage de température	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Humidité	operating: 0 -85% storage: 0 -90%
Taille d'écran	Unlimited
Compatibilité de la source	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to SXGA
Certifications	UL -CE -TUV -FCC Class A
Dimensions des tuiles	Width: 258mm (10.16") Height: 193,5mm (7.62") Depth: 98,68mm (3.89")

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.