

E2 Lite

高性价比的 Event Master 处理器，用于中型演出



- 32 层
- 26 个输入
(4x 4K@60p 输入)
- 与活动控制器系列兼容
- 价格优惠，质量出色

作为现有 Event Master 系列的一部分，E2 Lite 具有低处理延迟、易用和耐用等优点。处理器专为现场活动行业而设计，能够承受具有挑战性的实地条件。

虽然 E2 Lite 不具备 Event Master 的完整功能，但它能够以具有竞争力的价格，以毫不妥协的巴可品牌质量提供大多数中型展演所需的全部功能。E2 Lite 带有 32 个单一层或 16 个混合器，具有足够的缩放功能来执行大多数展演。

技术规格

E2 LITE

一般规格

现场效果幕布	PVW/PGM 输出像素高达 2000 万 不支持单 PGM 模式
视频输入	<ul style="list-style-type: none">· 输入插槽 7 和 8 中多达 2 个 4K 输入 -4K@60P· 1 个 DP1.2 连接器@4K60P,· 1 个 HDMI2.0 连接器@4K60P· 4 个 SDI 3G 或 1 个 12G· 多达 8 个 HDMI1.4a (上限 2048*1200)· 8 个 DisplayPort1.1 (上限 2048*1200)· 4 个 DVI (上限 2048*1200)
视频输出	16 个 HDMI 1.4 输出接口 (更大分辨率 2048x1200) <ul style="list-style-type: none">■ 每个接口的更大输出分辨率: 2048x1200 (60p)■ 系统支持更大帧频: 50/59.94/60 Hz■ 输出接口可通过无源锁定适配器与 DVI 接口连接
同步锁相	BNC 接口支持模拟基准输入/环通输出; SD 支持 bi-level 及 black burst 同步信号输入, HD 支持 bi-level 信号输入
编导融合输出	<ul style="list-style-type: none">· 多达 8 个节目输出可配置为单个屏幕或平铺/融合宽屏· 可配置为多达 8 个 1920x1200 @ 60p· 四面独立边缘融合/羽化控制
降频补充输出	用户更多可自定义 16 个 2048x1200 (60p) 输出 所有输出接口均可定义输出目的地, 包括 12 个采用 MVR 的辅助输出接口, 16 个未采用 MVR 的辅助输出接口。 输出色彩校正 (并非所有配置都支持多视图预览)
关联图层	<ul style="list-style-type: none">· 每个输出屏幕均有哑光或静止背景混合器· 独立的图层过渡或完整的预览/程序过渡· 灵活的层分配-多达 16 个可混合或 32 个单一可扩展的 PIP/密钥层, 可分配给程序输出屏幕· 一些大型配置仅支持 8 个可混合或 32 个单一可扩展的 PIP 层
静态画面储存	500MB 存储空间, 可存储约 50 个 HD 或 12 个 UHD 静态图像
图层功效	<ul style="list-style-type: none">· 用户可定义颜色的硬边框· 亮度和色度键
布局总览	<ul style="list-style-type: none">· 2 个灵活的用户可定义布局· 监控所有输入和输出, 包括预览和 Aux· 两个输出· 与 E2 Event Master 处理器采用相同的专用硬件
扩展性	仅可与其他 E2 Lite 处理器链接。可以链接多达 2 个 E2 Lite 底座。
HDCP	所安装卡决定的 HDCP 兼容性
控制	<ul style="list-style-type: none">· 用于 PC 或 Mac 的 Event Master Toolset 屏幕管理软件· Event Master 控制器· Web GUI· 以太网 RJ-45、1000/100/10 Mbps 自动感应
可维护性	<ul style="list-style-type: none">· 可现场维护的 I/O 和处理卡 (不可热插拔)· 热插拔双冗余电源· E2 Lite 卡只可用于 E2 Lite。所有 Event Master 卡均可用于 E2 Lite。
噪音级别	风扇在 100% 运行时的更大平均分贝为 52.9 dB。 支持风扇转速软件管理, 基于运行温度调整转速。参考标准为 ISO 7779。
尺寸	高度: 17.8 厘米 (7.0 英寸) -4 RU 机架安装套件 宽度: 43.2 厘米 (17.0 英寸) 无底座手柄 -48.3 厘米 (19 英寸) 作为配件提供的带底座手柄 深度: 从前面板到后面板: 56.9 厘米 (22.4 英寸) -整体: 62.2 厘米 (24.5 英寸)
净重	30.4 千克 (67 磅)
电源	<ul style="list-style-type: none">· 输入电源: 100-240 VAC 50/60Hz 826 W· 双冗余, 热插拔电源
保修期	3 年部件和人工
环境温度	0-40 C (32-104 F)
环境湿度	0-95% 不结露

生成于: 04 Dec 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。