

CTPN-41B

Proiettore DLP a singolo chip panorama, 3.800 lumen



- Immagini estremamente nitide con colori vibranti
- Tela panoramica
- Design compatto
- Affidabilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

*Disponibile solo presso distributori selezionati

Il CTPN-41B è la scelta perfetta per la propria sala riunioni e sala di collaborazione. Non solo consente ai partecipanti di condividere facilmente più finestre in una sola immagine nitida, ma si fonde anche perfettamente con gli interni del proprio ufficio.

Proiezione all'avanguardia

Con i suoi 3800 lumen di luminosità, il rapporto di aspetto ultra-ampio e la risoluzione Panorama (2560 x 1080), il compatto CTPN-41B è brillante in ogni circostanza. Grazie alla sua straordinaria alta risoluzione, produce le immagini più nitide che si siano mai viste.

Immagini dettagliate su una tela panoramica

Grazie alla straordinaria qualità delle immagini, all'elevato contrasto e all'alta silenziosità, il CTPN-41B migliora la collaborazione e l'efficacia. Il suo rapporto di aspetto 21:9 panorama è ideale per condividere ogni tipo di informazione in grandi sale riunioni, consentendo a chi partecipa alle riunioni di collaborare in locale o in remoto su grandi insiemi di dati. Il CTPN-41B offre flessibilità di installazione per una grande varietà di applicazioni grazie alla sua vasta gamma di ingressi e di obiettivi ad alte prestazioni.

Estremamente silenzioso

Il CTPN-41B non solo garantisce immagini estremamente nitide e stabili che consentono di concentrarsi meglio e a lungo grazie ai bassi livelli di rumore, lavorando in un ambiente con proiezione frontale che non è mai stato così comodo e produttivo. Grazie al suo kit di riduzione delle interferenze opzionale, è anche possibile ridurre ulteriormente il livello di rumorosità del proiettore ai livelli impressionanti di 25 dB (a).

Specifiche tecniche

CTPN-41B

Specifiche generali

Tipo di proiettore	Proiettore DLP monochip
Tecnologia	LVDS DMD™ con DarkChip3™
Risoluzione	2560 x 1080 (Panorama)
Luminosità	Lumen 3.800 ANSI
Rapporto di contrasto	Fino a 5300:1
Uniformità della luminosità	> 80%
Proporzioni	21:9
Tipo di obiettivo	Tutti gli obiettivi in vetro puro
Ottiche	Zoom EN51 (1.60-2.21:1), Fisso ampio EN52 (0.92:1), Fisso ultra ampio EN53 (0.74:1), EN54 (2.5-3.9:1), Zoom super ampio EN55 (0.86-1.16:1), Zoom ampio EN56 (1.14 – 1.74:1), Focale ultra corta EN57 (0.3:1)
Spostamento obiettivo ottico	Motorizzato. Il range dipende dalle preferenze dell'obiettivo.
Correzione del colore	RealColor™
Lampade	1 x 350 W UHP (variabile per contrasto)
Durata lampada	Fino a 2.000 ore (modalità piena potenza)/Fino a 2.500 ore (modalità eco)
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	Sì
Garanzia lampada	500 ore o 90 giorni
Elemento centrale DLP™ sigillato	Sì
Orientazione	Tavolo -soffitto (360 gradi attraverso l'asse della lampada)
3D	Sì, HDMI 1.4a
Ingressi	2 x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2 x 3G-SDI, 1 x HDBaseT
Risoluzioni in ingresso	Risoluzione pixel 2560 x 1600 -640 x 480; RGBHV, RGBS, RGsB; formati personalizzabili disponibili; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Strumenti software	SimCAD, Projector Toolset
Controllo	IR, RS232, Ethernet, USB
Connessione in rete	10/100/1000 Base-T, connessione RJ-45, RS-232
Requisiti di alimentazione	100-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico	meno di 530 W
Livello di rumore	38 dBA (completo), 36 dBA (modalità eco), 28 dBA con kit di riduzione delle interferenze completo
Temperatura ambiente in funzionamento	10 -40 °C/50 -104 °F, 0-3000 m (Temperatura di conservazione: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Umidità in funzionamento	20 -80% umidità relativa (Condizioni di conservazione: 10 -90% umidità relativa)
Dissipazione BTU	max 1807 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	342 x 306 x 143 mm/13,46 x 12,05 x 5,63 pollici
Peso	7,5 kg (16,5 lb)
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	Conforme a FCC parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garanzia	Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera. Estendibile fino a 5.

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.