

FLDX 1,7-2,5:1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80: 2,38-3,51 : 1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)



Диапазон фокусировки: 1,5-15,0 м **Проекционное отношение**

- WUXGA 1,58-2,33:1
- WQXGA/4K 1,70-2,50:1
- F80: 2,25-3,30:1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)
- Собственное разрешение 4K 1,48-2,18 (для F400 HR требуются отдельные адаптеры объектива F400)

Технические характеристики**FLDX 1,7-2,5:1 (EN61)****Общие характеристики**

Платформы	Для проекторов серий F35, FL40, F70, F80* и F90 *требуется адаптер объектива R9801442. Специальное проекционное отношение для F80: 2,38-3,51 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Рабочий F/#	F 2,1-2,5 Механизированная регулировка диафрагмы, F# 2.1-6.5 с памятью
Коэффициент масштабирования	1,47 Механизированное зуммирование и фокусировка изображения с памятью
Фокусное расстояние	33,7-49,54 мм
Диапазон фокусировки	Стандарт: 1,5 м - 15 м
Вес	2,6 кг
Shipping weight	3,1 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA 1,70-2,50:1 Допуск на размер изображения +/-2%

Создано: 05 Nov 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO