


FLM-HD20

20,000 ルーメン、1080p HD、3 チップ DLP プロジェクター



Barco の FLM-HD20 は、フル HD ピクチャー・イン・ピクチャー機能が搭載された超高輝度の耐久プロジェクターです。明るい場所にくっきりとシャープな画像を表示するために高い輝度が求められる大会場での使用に最適です。

大会場用の強力なプロジェクション

FLM-HD20 は光出力が 20,000 ルーメンのため、環境照度が高い場所でも、ワイドスクリーン用のハイコントラスト画像を最高の画質で表示できます。優れたビデオ・プロセッシング機能とピクチャー・イン・ピクチャー機能を使用すれば、その他の端末機器を購入しなくても、インタラクティブでエネルギッシュなプレゼンテーションになります。

クラスで最も静かなプロジェクター

FLM-HD20 は、液冷機能を採用し、クラスで最も低いノイズ・レベルを実現しているため、会場でも音が邪魔になることはありません。さらに FLM は、密封型光学エンジンを搭載しているため、埃や煙などから悪影響が生じることがないように画質を守ります。

技術仕様

FLM-HD20

一般仕様	
プロジェクタータイプ	フル HD 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.95 インチ DMD™ x3
解像度	1,920 x 1,080
輝度	20,000 中央ルーメン 19,000 ANSI ルーメン
コントラスト比	2,100:1 / 2,700:1 (高コントラストモード)
輝度均一性	90%
アスペクト比	16:9
ScenergiX	水平・垂直エッジ・ブレンディング
レンズタイプ	TLD+
レンズ	0.73:1; 1.2:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	垂直: -10% ~ +110%; 水平: -50% ~ +50% (ズームレンズ上)
色補正	P7
ランプ	3kW Xenon
ランプの寿命	1,000 時間
ランプを装着した搬送	はい
素早く取り替えられるランプ・ハウス	はい
お客様によるバルブ交換	はい
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	90 日、500 時間 / 按分 750 時間
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	標準
ピクチャー・イン・ピクチャー	同時に 2 つのソース
方向	テーブル・天井・サイド (縦長)・垂直
DMX 512	オプション
WARP	プリセット値 + カスタム
統合ウェブ・サーバー	該当なし
CLO (コンスタント照明出力)	標準
3D 対応 (オプション)	パッシブ Infitec
入力	DVI(HDCP): 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンボジット・ビデオ、S-ビデオ): SDI/HDSDI
オプション入力	DVI(HDCP): 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンボジット・ビデオ、S-ビデオ): SDI/HDSDI
入力解像度	NTSC から UXGA (1,600 x 1,200) まで。HD (1,920 x 1,080) を含む
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	XLR 有線 + IR、RS232
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	220-240V/50-60Hz
最大消費電力	3700W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	58dB(A)
動作周囲温度	0~40°C / 32°~104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大 12,625 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 インチ
重量	99kg (218.25 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 インチ
工場からの輸送重量	151kg (333 ポンド)
標準アクセサリ	電源コード、無線/XLR 有線強化型リモート・コントロール
証明書	UL1950 および EN60950 に準拠。FCC 法則の パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠
保証	2 年間

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

