

iDProR600+

<P>SXGA+lbq[N@\tVO`bvDLPvWFN^[</P>



技術仕様		IDPROR600+
一般仕様		
光出力		6000ANSI[
解像度		SXGA+(1400x1050)
輝度均一性		スクリーンの95%以下
コントラスト比		2000:1 (full white/full black)
ディスプレイ		1-chip 0.95" DarkChip3® DLP® SXGA+ panel with BrilliantColor™ processing and a native resolution of 1400 x 1050 pixels, 4:3 aspect ratio
特長		■オートイメージ ■ピクチャーインピクチャー ■シームレスソーススイッチング ■ケーブルバスケットE
ピクチャー・イン・ピクチャー		3ソースまで
入力		■ 1x Component Video, RGBHV, RGBS or RGSB (5 BNC) ■ 1x Composite Video (BNC) ■ 1x S-Video (4-pin mini-DIN) ■ 1x VGA (D15 connector) ■ 1x DVI (Digital Visual Interface) Audio connections: ■ 1x Stereo mic in ■ 1x Stereo line in ■ 1x Stereo line out
出力		なし
通信		1x D9 connectors for RS232 In/Out 1x spherical IR receiver
互換性		■ All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Component or RGB formats ■ All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p) ■ All computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA, SXGA to UXGA ■ Most Macintosh computers ■ Electronic workstations with a resolution up to 1600 x 1200 pixels at 75 Hz ■ Most computer sources with a pixel clock up to 160 MHz ■ DVI sources up to SXGA+
入カソース互換性		1600x1200最大
対応スクリーンサイズ		50-300C"
走査周波数		Horizontal 15kHz -110 kHz Vertical 25 Hz -150 Hz
ネットワーク接続		1 x10/100 Base-T Ethernet
オンボード・ディスプレイ・サーバー		Server Specifications: -Processor: Pentium M 1,6 GHz -Memory: 512 MB DDR RAM -Storage: 40 GB hard disk -Inputs and outputs: ■ PCMCIA slot for Wireless LAN cards, memory cards, Bluetooth, input extensions ... ■ RJ45connector for Ethernet (10Mb/s) and Fast Ethernet (100Mb/s) ■ 4 USB connectors ■ Audio: 3,5 mm jacks for Microphone in, Line in and Line out
周囲温度		5-40
ランプ		2 x 250 Watt UHP lamp, in lamp housing, pre-aligned for max. light output. Typical lifetime: 1,500 h/lamp. 1,500 hours in Dual Lamp Mode or 3,000 hours in Single Lamp Mode.
光学部		Sealed optical engine
レンズ		Fixed focal length lens with a throw ratio of 0.8:1 Variable focal length lenses with a throw distance of 1.1-1.3, 1.2-1.6, 1.6-2.4, 2.4-4.3 times the screen width
レンズシフト		Motorized V shift: -30% +110% For specific details per lens type: see lens product pages
粉塵フィルター		High Quality Microfilter (side removeable)
ノイズレベル		41dB
消費電力		☒ 60W
電力損失		☒ 0.00BTU/h
電源		AC90-254V
重量		☒☒☒ F13.5Kg
寸法		Projector body with cable basket: 415 mm (max. W) x 195 mm (max. H) x 565 (max. D) Projector body without cable basket: 415 mm(max. W) x 195 mm (max. H) x 487 (max. D)
適合安全規格		UL1950 ,EN60950
電磁干渉		Compliant with FCC rules & regulations, part 15 Class B, CE EN55022 Class B and CCC

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。