

Lente FLDX 2,5 - 4,6 (EN64)

Lente de zoom longo com codificadores



EN64 é uma lente totalmente de vidro projetada para otimizar a qualidade da imagem e o desempenho do produto de projeção. Os elementos internos da lente são cuidadosamente selecionados e revestidos para atingir o melhor desempenho de resolução, e os revestimentos são ainda mais otimizados para visão noturna e transmissão IR para treinamento com óculos de visão noturna. A lente acompanha codificadores para posicionamento preciso de zoom, foco e íris.

Também pode ser usada na série Barco Fx400-HR com adaptador.

Ela também pode ser usada na série Barco F80 com adaptador e software relacionado.

Especificações técnicas**LENTE FLDX 2,5 - 4,6 (EN64)**

Especificações gerais	
F/nº em funcionamento	F 2,04-2,87 Íris motorizada F/2,04-6,0
Taxa de zoom	1,85 Zoom e foco motorizados
Plataformas	Para Fx40, Fx70, F80 (requer um adaptador de lente -R98014421), F90 e Fx400 (requer um adaptador de lente -R9802623)
Razão de alcance	Chip DMD 4K 2,19 a 4,05:1 WQXGA 2,50 a 4,63:1 WUXGA 2,33 a 4,32:1 TR: Frente da lente, 111,4 pol a 6 m Tolerância de tamanho de imagem +/-2%
Comprimento de foco	49,52-91,6 mm
Faixa de Foco	Padrão: 2,5 m-25 m (óptico)
Peso	3,08 kg

Gerada em: 04 Jul 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.