

CTPN-41B

3800流明、全景、单芯片DLP投影机



- 色彩鲜艳的锐利图像
- 全景幕布
- 小巧设计
- 全天候可靠性

*仅在选定的经销商处提供

CTPN-41B是会议室和协作室的理想选择。它不仅允许会议参与者轻松共享一个清晰图像的多个视窗，而且搭配您的办公室内饰也非常和谐。

先进的投影技术

凭借其3800流明亮度、超广角长宽比和全景（2560 x 1080）分辨率，小巧的CTPN-41B在任何方面都表现出色。采用非同寻常的高分辨率，生成您所见过的更清晰的图像。

在全景幕布上展示富有细节的图像

CTPN-41B拥有出色的图像质量、高对比度和低噪点，可改善协作和提高效率。21:9全景长宽比非常适合在大型会议室中分享各种信息，允许会议参与者在本地或远程对大型数据集进行协作。CTPN-41B拥有各种输入选项和高性能镜头，在各种应用环境中的安装都非常灵活。

超静音

CTPN-41B提供的图像锐利、稳定、噪点少，可以让您更好、更持久地集中注意力，使在正面投影的环境中的工作者体会到前所未有的舒适。通过可选购的降噪套件，甚至可以将投影机的噪音值进一步降低到令人惊叹的25dB(a)。

技术规格

CTPN-41B

一般规格

投影机类型	单芯片DLP投影机
技术	LVDS DMD™配有DarkChip3™
分辨率	2560 x 1080 (全景)
亮度	3800 ANSI流明
对比度	可达5,300:1
亮度均匀性	>80%
宽高比	21:9
镜片类型	全部是纯玻璃镜头
镜头	变焦EN51 (1.60-2.21:1)，广角固定EN52 (0.92:1)，超广角固定EN53 (0.74:1)，EN54 (2.5-3.9:1)，超广角变焦EN55 (0.86-1.16:1)，广角变焦EN56 (1.14 - 1.74:1)，超短焦EN57 (0.3:1)
光学镜片移动	电动。范围取决于镜头。
色彩纠正	RealColor™
灯	1 x 350W UHP (可调光)
灯泡寿命	可达2000小时 (全功率模式) / 2500小时 (节能模式)
灯箱, 迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式-吸顶式 (通过灯轴360度)
3D	是, HDMI 1.4a
输入	2x 显示端口1.2 (HBR2)、1x DVI双链路、1x HDMI 1.4a、1x VGA、2x 3G-SDI、1x HDBaseT
输入分辨率	2,560 x 1,600-640 x 480像素分辨率, RGBHV、RGBS、RGsB, 可自定义格式, HDTV (1080p、1080i、720p), NTSC、PAL、SECAM
软件工具	SimCAD, 投影机工具组
控制	IR、RS232、以太网、USB
网络连接	10/100/1000 base-T、RJ-45 连接、RS-232
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	小于530瓦
噪音级别	38 dBA (完全), 36 dBA (节能模式), 28 dBA (使用完整降噪工具)
操作环境温度	10 -40 °C / 50 -104 °F, 0-3000m (存储温度: -20 -60 °C / -4 -140 °F)
操作湿度	20 -80% RH (存储条件: 10 -90% RH)
消散 BTU	更大1,807 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	342 x 306 x 143毫米 / 13.46 x 12.05 x 5.63英寸
净重	7.5千克 (16.5磅)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工。可延长至5。

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。