


# Refurb lamp for XLM HD30



**Product specificaties****REFURB LAMP FOR XLM HD30**

---

**General specifications**

---

Vermogen	6.3 kW
----------	--------

---

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

The logo consists of the word "BARCO" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red square.