


BarcoMed 2MP2H

Dual-head 2MP medical display controller



기술 사양

BARCOMED 2MP2H

일반 사양	
버스	▪ PCI local bus ▪ +3.3V / +5V signaling environment
폼 팩터	▪ Single-slot PCI board ▪ 6.6" x 4.2" (short card)
해상도	· 1200 x 1600 / 1280 x 1600 · 1600 x 1200 / 1600 x 1280 · Software programmable
디스플레이 깊이	▪ 10 bit in / 10 bit out DAC ▪ 1024 simultaneous grey shades
커서	64 x 64 bit-mapped hardware cursor
메모리	32 MB
Pixel clock rate	220 Mhz
호스트 플랫폼	Intel Pentium & Pentium Pro
운영체제	Microsoft Windows NT, 2000, NT
VGA	Boot messages displayed on high resolution monitor
디스플레이	Supports monochrome displays from major manufacturers
온도 범위	· Operating 0° to 50°C · Non-operating -40° to 60°C
습도	· Operating 20% to 80% · Non-operating 95%
EMI	· FCC Class A, CE · EN55022A, EN50082-1

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

