

Lentille FLDX 0,38:1 UST 90°

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80 : 1,68 – 2,38 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+)



Spécifications techniques**LENTILLE FLDX 0,38:1 UST 90°**

Spécifications générales	
Type de lentille	FLDX 0,38:1 UST 90°
F/# actif	2.4
Rapport de zoom	1
Plateformes	F35, FL40, F70, F80*, F90 et G100** *Pour une utilisation avec F80 : la lentille nécessite un adaptateur de lentille (R98014421) **Pour une utilisation avec G100 : la lentille nécessite un adaptateur de lentille (R9802360) et un système de support de lentille (R9802365)
Ratio de projection	Puce DMD WUXGA (F35, FL40, F70, F90 et G100) : 0,38 : 1 WQXGA (F35, FL40, F70 et F90) : 0,41 : 1 WQXGA+ (F80) : 0,54 : 1 Tolérances de taille d'image +/- 2 %
Distance focale	8,2 mm
Plage de mise au point	Standard 133" -400" pour F80, 200" -600" pour F35, FL40, F70, F90 et G100
Distance de projection	1,6 -5 m
Zoom motorisé	S.O.
Mise au point motorisée	Oui
Poids	Net : 6,6 kg Brut : 9,7 kg

Crée le : 03 Nov 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.