

FLDX 0.8~1.21:1 (EN66) 短焦点

WUXGA 0.75~1.13:1 WQXGA/4K 0.80~1.21:1 F80:1.12~1.70:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 はレンズ・アダプター R9801442 が必要)



焦点範囲：0.7~7.0m 焦点距離

- WUXGA 0.75~1.13:1
- WQXGA/4K：0.80~1.21:1
- F80：1.06~1.60:1 (WQXGA/4K UHD) (F80ではレンズアダプターR9801442が必要)
- F400-HR：0.71~1.06 (ネイティブ4K) (F400レンズアダプターを別途使用する必要あり)

技術仕様**FLDX 0.8~1.21:1 (EN66) 短焦点**

一般仕様	
プラットフォーム	F35、FL40、F70、F80*、F90プロジェクターシリーズ用 *レンズアダプターR9801442が必要です。F80固有のスローレシオ：1.06~1.60:1 (WQXGA/4K UHD)
動作F/#	F 2.4-3.29 メモリ付き電動アイリス F# 2.4-6.5
ズーム比	1.51 メモリ付き電動ズーム
焦点距離	15.98~23.99 mm
焦点範囲	0.7~7.0m
重量	3.3 kg
発送重量	4.0 kg
投射比	DMD チップ WUXGA 0.75~1.13:1 WQXGA 0.80 -1.21 :1 画像サイズ公差 +/-2%

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。