

Zoom padrão EN21



Razão de alcance:

- 1.70 - 2.55 : 1 (1080p)
- 1,70 - 2,55:1 (WUXGA)

Especificações técnicas**ZOOM PADRÃO EN21****Especificações gerais**

| | |
|----------------------------|---|
| F/nº em funcionamento | F 2.6-2.81 Íris operada por bobina móvel F 2.6-7.0 |
| Taxa de zoom | 1,5 Zoom e foco motorizados |
| Comprimento de foco | 36,04-54,04 mm |
| Faixa de Foco | 1,9 – 20 m |
| Personalizar faixa de foco | Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes |
| Peso | 2,8 kg |
| Razão de alcance | Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ SXGA+ 1,84-2,76:1■ 1080p/WUXGA 1,7-2,55:1 |
| | Tolerância ao tamanho da imagem +/-5% |

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.