

ClickShare CS-100

Zelfstandig draadloos presentatiesysteem voor kleine vergaderruimtes



- Draadloze verbinding met het centrale scherm
- 1 gebruiker op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- HDMI-uitgang
- Geleverd met 1 Button

Succesvolle vergaderingen gaan over vertrouwen. Vertrouwen in de ideeën, vertrouwen in de presentaties, maar ook vertrouwen in de techniek van de vergaderruimte. Daarom heeft Barco ClickShare ontwikkeld. Met dit draadloze presentatiesysteem kunnen gebruikers eenvoudigweg delen wat er op hun laptop of mobiel apparaat staat, op het presentatiescherm. Geen kabels, geen instellingen, niet wachten om mee te doen.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Delen als basisbehoefte

De CS-100 brengt de ClickShare-ervaring naar kleine vergader- en huddle-ruimten waar het delen van inhoud vanaf een laptop of mobiel apparaat een basisbehoefte is. Iedereen – ook de gasten – kan met één klik verbinding maken en direct delen, zonder dat er een training nodig is. Gebruikers sluiten gewoon een USB-apparaat – de ClickShare Button – aan op hun pc of Mac en klikken op de button om de inhoud van hun laptop op het grote scherm van de vergaderruimte te tonen. Met de ClickShare-apps kunnen gebruikers ook inhoud van hun laptop, mobiele telefoon of tablet delen. Zorg dat de laatste firmware-versie geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met de bureaubladapp.

Zelfstandig model

De CS-100 is een zelfstandig model met een HDMI-uitgang, die het mogelijk maakt om tot 8 gebruikers aan te sluiten, waarbij één gebruiker tegelijk deelt. De CS-100 bevat de standaard ClickShare-beveiligingsfuncties, waaronder versleuteling, aanmeldingsbeheer, https en de mogelijkheid om de SSID van het draadloze netwerk van het basisstation te verbergen.

De CS-100 is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.

Door ClickShare CS-100 toe te voegen aan je vaste vergaderruimte (zoals een Microsoft Teams- of Zoom-ruimte), verbeter je de samenwerking in je Microsoft Teams- en Zoom-vergaderingen. Het brengt de focus van vergaderen terug naar echt samenwerken.

Product specificaties

CLICKSHARE CS-100

General specifications

Besturingssysteem	Windows 8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare-app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare-app)
Video-uitgangen	1 x HDMI
Uitvoerresolutie	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analoog via audioaansluiting 3,5mm
Framesnelheid	Tot 30 fps
Aantal bronnen tegelijk op het scherm	1
Aantal gelijktijdige verbindingen	8
iPad-, iPhone- en Android-compatibiliteit	Delen van documenten, browser, camera voor zowel Android-als iOS-toestellen via de ClickShare-app
Uitgebreide desktop	Beschikbaar voor Windows, vereist het Clickshare Extension pack.
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in autonome modus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen niet ondersteund)
Verbindingen	1 x Ethernet LAN 100 Mbit 1 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde) Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)
Geluidsniveau	Zonder ventilator
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Garantie	3 jaar standaard
Google Cast-ondersteuning	Google Cast wordt niet ondersteund
*Opmerking	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Gewicht	600 g / 1,32 lbs
Afmetingen (H x B x D)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)
Energieverbruik	Werkend: 6W (typisch) / 18W (max) Stand-by: 2,6W (ECO stand-by) / 0,4W (Diepe stand-by)

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO