

ClickShare Hub Pro

Sistema de sala de videoconferência modular premium para reuniões híbridas aprimoradas



- **Apresentação sem fio: compartilhamento de conteúdo 4K com 2 botões ClickShare de última geração com USB-C DisplayPort™**
- **Suporte para tela dupla**
- **Seguro por design e gerenciado na nuvem**
- **Produto sustentável com selo Barco Eco A+**

O ClickShare Hub Pro é um sistema de videoconferência modular sem fio premium para reuniões híbridas aprimoradas. Apresentando dois botões ClickShare de última geração (com Wi-Fi 6E e USB-C DisplayPort™), garante que os participantes da reunião desfrutem de compartilhamento seguro de conteúdo sem fio 4K. Com suporte para dois monitores, ele garante reuniões altamente visuais e envolventes.

Para gerentes de TI e integradores, o ClickShare Hub Pro oferece uma solução personalizável para todos os tipos de sala, segurança de nível empresarial e conformidade.

Previsão de disponibilidade para o final de 2025.

Especificações técnicas

CLICKSHARE HUB PRO

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 ou superior macOS 14 (Sonoma) e 15 (Sequoia)
Requisitos do sistema	Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
Saídas de vídeo	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Painel de controle): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Saída de áudio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Buttons do ClickShare	2
Aplicativo do ClickShare	Área de trabalho
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast *
Máximo de fontes simultaneamente na tela	2*
Nível de ruído	Máximo 25 dBA a 30°C
Autenticação com fio	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP*
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Max. 30m (100ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Banda de frequência	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canais DFS suportados em um número selecionado de países)
Conexões	Traseira: 1 Ethernet LAN 1Gbit 1 USB-C Power entrega 3.1 EPR com dissipador 2 saídas HDMI 2 USB-C 2.0/3.0 1 USB-A 2.0/3.0 1 dispositivo USB-C 2.0/3.0 + saída USB-C DisplayPort™ 1 USB-C 2.0 + saída USB-C DisplayPort™ Dianteira: 1 USB-C 2.0/3.0
Faixa de temperatura	Operação: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim *
Conferência sem fio	Sim, via App ou Botão *
Vista local	Alta qualidade *
Conexão de rede	LAN
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	3 anos padrão
*	Numa fase posterior
Dimensões (AxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energia	Operacional: 160 W (máximo) Standby:
Fonte de alimentação	Carregador externo USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 g

Gerada em: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.