

Galaxy 12 HB+

立体視用高輝度DLPプロジェクター



技術仕様

GALAXY 12 HB+

一般仕様			
光出力	12000ANSIルーメン 9000ANSIルーメン(ハイコントラストモード)		
解像度	ネイティブSXGA+		
輝度均一性	90%以上の領域 80%以上の領域 (ハイコントラストモード)		
ランプ	2.2Kwキセノン		
DMDデバイス	SXGA+解像度x3		
特長	■バイキュービックWarp ■アクティブステレオ対応 ■ダイナカラー ■CLO ■ステレオクリエイター ■i-Blend ■ハイコントラストモード ■シャッター オプション ■光学ソフトエッジマッチング ■infitec(切り替え可能) ■外部偏光 (直線、円) ■GISCU/マルチシステム、マルチサイト色管理		
ノイズレベル	60dBA以下40°C 54dBA以下20°C		
互換性	118Hz,SXGA+までのアクティブステレオ バイキュービック補間アルゴリズム：Warp/ピクセルクロック205MHzまで RGB, DVIで現行の全てのソースが可能		
入力	■ 多機能5BNC:RGBアナログ・RGBS, RGsB, RGBHV ■ ステレオ同期入力(ミニDIN) ■ ステレオ出力(同軸) ■ DVI入力		
通信	PCベースプロジェクター制御用RS232/RS422,D9端子 周辺機器用通信入力、D9端子		
レンズ	オーダーナンバー 投射比 固定 TLD (0.8:1) HB 9842040 0.75 TLD+ (1.2:1) 9840775 1.23 ズーム TLD (1.6-2.0:1) HB 9842060 1.5 to 1.8 TLD (2.0-2.8:1) HB 9842080 1.8 to 2.6 TLD (2.8-5.0:1) HB 9842100 2.6 to 4.6 TLD (5.0-8.0:1) HB 9842120 4.6 to 7.3		
レンズシフト	垂直 100%まで 水平 65%まで		
消費電力	2750W		
電源	230V(185-255V)		
周囲温度	最高35°C		
重量	56Kg (本体のみ)		

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

