

G60-W8

輝度8,000ルーメン、WUXGA解像度のDLPレーザーフォスファープロジェクタ

—



- 優れた画質
- 最大限の連携を可能にする機能
- サービスとサポートを保証

G60シリーズのモデルが拡張され、輝度7,000から10,000ルーメンの6つの高品質シングルチッププロジェクターシリーズとなりました。幅広い用途に対応し、Barcoのサービスとサポートも従来と変わりにくご利用いただけます。

レーザー光源により優れた画質を実現しつつ、市販されているランプベースのプロジェクターの大半よりも保守費用を抑えています。Barcoのプロジェクターツールセットソフトウェアを使用することで、プロジェクターの設置や管理もお使いのコンピューターから容易に行えます。

外観はブラックとホワイトの2色をご用意しており、設置環境にマッチする色をお選びいただけます。均一でコンパクトなサイズ、他のBarco製品との互換性、広範囲のレンズシフトなどを備えた、柔軟性に優れたプロジェクターです。

技術仕様

G60-W8

一般仕様	
プロジェクタータイプ	シングルチップDLP レーザー 蛍光体プロジェクター
解像度	1,920 x 1,200 (WUXGA)
輝度	7,300 ANSI ルーメン、7,700 中央ルーメン、8,200 ISO ルーメン
コントラスト比	1,200:1 シーケンシャル; 6,000:1 ダイナミック; 極黒:100,000:1
輝度均一性	85%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	G-レンズ -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
光学レンズシフト	最大 100% 垂直レンズシフト & 最大 30% 水平レンズシフトモーター駆動ズーム、フォーカス、垂直および水平シフト
色補正	あり
CLO (コンスタント照明出力)	あり
光源	レーザー 蛍光体
光源寿命	最長 20,000 時間
シールドエンジン	あり
方向	360°回転、制限なし
3D	アクティブ 3D 立体画像
画像処理	外部ツールを介したワープやブレンドが可能
キーストーン補正	あり
入力	2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 ピン) / RJ 45 イーサネット / RS232 入力
入力解像度	最大 1,920 x 1,200 @ 60Hz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR、RS232、RJ45、3.5mm の有線リモート電話ジャック
ネットワーク接続	10/100 イーサネット、RJ45
電源要件	100-240V/50-60Hz
消費電力	635W (公称)、730W (最大)
BTU / 時間	2,170 BTU/h (標準)、2,500 BTU/h (最大)
スタンバイ電源	0.5W 未満
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	36dB(A) -40dB(A) (使用モードで異なる)
動作温度	5 ~ 40 °C (海拔)
保管温度	-10 ~ 60 °C
動作湿度	10 -85% RH (結露なし)
保管湿度	5 -90% RH (結露なし)
寸法 幅×長さ×高さ	足なし:484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 インチ
重量	レンズなし : 17.4 kg / 38.4 ポンド
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	CE、FCC クラス A、cTUVUS、CCC、EAC、KCC、RCM、BIS、BSMI
保証	3年間の部品・修理保証

生成日:11 Aug 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

