

SP2K-7

6,000 流明智能影院放映机



2K
2048 X 1080

- 精妙图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可 EcoPure™
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 4 系列产品组合的一部分，SP2K-7 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。其结果是？适用于所有影院屏幕的下一代激光放映系列产品。SP2K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。提供多种亮度选项，完美兼容各种媒体服务器和镜头，配备触摸屏和现场直播选项。您可根据可用的选项来满足您的特定需求。

精妙图像

4 系列中的 SP2K 型号可在电影院实现原生 2K 分辨率，发掘 P3 色彩空间的全部潜力，提升画质的对比度和色彩均匀度。巴可 Active Image Management™ 采用专有技术，确保长期为用户提供清晰生动的图像质量。

现在就为未来做好准备

第 4 代激光放映机可为用户带来诸多好处，打造更加出众的观影体验，让放映者安心使用，是一款面向未来的投影设备。此外，SP2K 型号可兼容更新的沉浸式音频标准。

巴可 EcoPure™

这是一款可以完全支持无亭操作的静音运行投影机 (40dB(A))。不仅如此，SP2K-7 还可以智能管理功耗，将投影机能效提升至 7 流明每瓦。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或摄取。

安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 3 个巴可激光板™ 备件，可用于所有光源配置的维护。由于开闭保护盖和过滤器处理无需工具，任何人都可以更换过滤器。SP2K-7 可以无缝集成到您当前的设置中。

技术规格**SP2K-7**

一般规格	
亮度 (原生)	6,000 流明 (标准)
自然对比度	2200:1 (标准)
数字微镜器件	3 个 0.69 英寸 u2K
分辨率	2K: 2048 x 1080
色阶度	兼容 DCI P3
光源	激光
主镜头	1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9 高亮度和高对比度镜头
亮度长时间稳定性	40000 小时 (一般使用条件下)
机架	集成冷却设计和获得专有技术的密封光学组件
尺寸(宽x长x高)	投影机 (含支脚) : 650 x 880 x 420 毫米 / 25.59 x 34.65 x 16.54 英寸
净重	69.5 公斤 / 154 磅
电力要求	单相 200-240V 6A 单相 110-130V 10A
热负荷 (更大功率)	2986 BTU/h
排风量	170 CFM
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
媒体服务器	支持 Barco Alchemy ICMP-X 和其他媒体服务器品牌**。
功率消耗	0.9kW (节能模式下为 3W)
噪音级别	40 dB(A) @1m 和 25°C 环境温度
3维系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
安全要求	第 1 类危险度 3 级
用户界面	触摸显示和/或基于 Web
注意	** 投影机配置带 ICP-D; 联系巴可服务以获取支持的品牌列表

生成于: 21 Jun 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。