


# OBIETTIVO GC+ (4,0 - 7,2: 1)



**Specifiche tecniche****OBIETTIVO GC+ (4,0 - 7,2: 1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	LENTE GC+ (4.0 -7.2: 1)
Funzionamento F/#	2,2 (grandangolo) -2,6 (teleobiettivo)
Rapporto di zoom	1,8x
Rapporto focale	4.0 -7.2 : 1
Lunghezza focale	84.1 -149.8 mm
Gamma di messa a fuoco	50° -500°
Distanza di proiezione	4.25 -76.89 m
Zoom motorizzato	Si
Messa a fuoco motorizzata	Si
Peso	Netto: 3 kg Lordo: 5,6 kg

Generato il: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.