


FLM HD14

1080p HD, 14,000루멘 3칩 DLP 프로젝터



기술 사양		FLM HD14
일반 사양		
프로젝터 유형	풀 HD 3칩 DLP 디지털 프로젝터	
기술	0.95" DMD™x3	
해상도	1920x1080	
밝기	14,000센터루멘	
	13,250 ANSI 루멘	
명암비율	2,100:1	
	2,700:1(고명암비 모드)	
밝기 균일도	90%	
화면 비율	16:9	
ScenergiX	수평 및 수직 에지 블랜딩	
렌즈 유형	TLD+	
렌즈	TLD+	
	0.73:1	
	1.2:1	
	1.25-1.6:1	
	1.5-2.0:1	
	2.0-2.8:1	
	2.8-4.5:1	
	4.5-7.5:1	
	7.5-11.5:1	
광학 렌즈범위	수직: -10% ~ +110%	
	수평: -50% ~ +50%(줌 렌즈)	
색 보정	P7	
램프	3kW xenon	
램프 수명	1,000시간	
램프 장착 후 이동	예	
램프 하우스, 빠른 교환	예	
고객 전구 교환	예	
램프 보증서(현장 교환/공장 교환)	90일, 500시간/비례 750시간	
실드 DLP™ 코어	표준	
옵티컬 다우저	표준	
PIP(Picture-in-picture)	동시 2개 소스	
방향	테이블/천장/측면(세로 방향)/수직	
DMX 512	옵션	
WARP	프리셋 값 + 사용자 설정	
통합 웹 서버	해당 없음	
CLO(Constant Light Output)	표준	
3D 전용(옵션)	Passive Infitec	
입력	DVI(HDCP), 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, 콤포지트 비디오, S-Video), SDI/HDSDI	
옵션형 입력	DVI(HDCP), 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, 콤포지트 비디오, S-Video), SDI/HDSDI	
입력 해상도	NTSC부터 UXGA(1600x1200)까지, HD(1920x1080) 포함	
최대 픽셀 클럭	165MHz	
소프트웨어 툴	Projector Toolset	
컨트롤	XLR 유선 + IR, RS232	
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결	
전원 요구 사항	220-240V / 50-60Hz	
최대 소비 전력	3,100W	
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	56dB(A)	
작동 시 주위 온도	0-40°C/32°-104°F	
작동 습도	0-80%(비응축)	
방출 BTU	최대 10,577 BTU/h	
크기(WxLxH)	707 x 1,025 x 548mm	
	27.83 x 40.35 x 21.57"	
무게	99kg(218.25파운드)	
물품 크기	(LxWxH)	
	1,200 x 980 x 760mm	
	47.24 x 38.58 x 29.92인치	
출고 시 제품 무게	151kg(333lbs)	
표준 액세서리	전원 코드, 무선/XLR 유선 rugged remote control	
인증	UL1950 및 EN60950 준수, FCC 규정, part 15 Class A 및 CE EN55022 Class A, RoHS 준수	
보증	2년	

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

