


Digital Head and Single Anamorphic lens holder



Allgemeine technische Daten

Allgemein

- Decoder -Fully integrated, tamper-evident, Qualcomm Image Decoder
 - CLO -Constant Light Output processing
 - Dual Anamorphic Lens fitting – for 1.5x and 1.9x lenses
-

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

