

iQ Pro G200L



技術仕様	
IQ PRO G200L	
一般仕様	
光出力	2,000 ANSIルーメン
輝度均一性	総スクリーン面積の95 %以上
コントラスト比	400:1以上（フルホワイト／フルブラック）
LCD パネル	マクロレンズアレイ搭載、解像度1024×768ピクセル（アスペクト比4:3）のアクティブマトリックス1.3インチXGAポリシリコン液晶パネル×3
解像度	1024×768（ネイティブ）
ネットワーク	IQProのサーバー仕様： -処理性能：1.2 GHzのTualatin Celeronプロセッサ付きPentium IIIソケット -メモリー：256 MBのRAM -記憶容量：10 GBのハードディスク -最大64 MBのビデオメモリー -入力と出力 無線LANカード、メモ리카ード、Bluetooth、入力拡張に対応するPCMCIAスロット イーサネット（10Mb/s）、高速イーサネット（100Mb/s）に対応するRJ45端子 USB端子×4 オーディオ：マイク入力、ライン入力、ライン出力用の各3.5mmジャック
特長	高性能ピクチャーインピクチャー機能 エフェクト付きシームレススイッチング 標準ケーブルバスケット 標準ライトシャッター 高性能デジタルズーム
互換性	IQProG200Lは、以下に対応します。 コンボジット、S-VHS、コンポーネント、RGB形式における現行のすべてのビデオソース（PAL、SECAM、NTSC） 現在提唱されているすべてのHDTV規格、テレビ向け拡張・改良規格（1080i、720p） VGA、SVGA、XGA、SXGAからUXGAまですべてのコンピュータグラフィックス形式 ほとんどのMacintoshコンピュータ 75 Hzで解像度1600x1200ピクセルまでの電子ワークステーション ピクセルクロック160MHzまでのほとんどのコンピュータソース SXGAまでのDVIソース
対応スクリーンサイズ	1〜6 m/3〜20 ft
入力	以下に使用する設定可能5輸入（BNC）×1： コンボジットビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、RGBHV、RGBS、RGsB コンボジットビデオ入力（BNC）×1（最上部の入力ボードにある端子をすべて使用した場合、最大7本のコンボジットビデオを接続可能） Sビデオ入力×1（4ピン・ミニDIN）（BNCと組み合わせた場合、最大3本のSビデオを接続可能） VGA入力×1（D15端子） DVI入力×1（デジタルビジュアルインタフェース）
ランプ	ランプハウジングに入った120W UHPランプ×2 通常寿命：1 ランプあたり6000時間 デュアルランプモードで6000時間、シングルランプモードで1 セットあたり最大12000時間
レンズ	投射距離比（投射距離／スクリーンサイズ比）が0.85:1(リアスクリーンへのオンアクシス投射専用に設計され、投射距離比が非常に短い)または、7.0:1（長焦点）の固定焦点レンズ 投射距離がスクリーン幅の1.3-1.8、1.9-2.6、3.0-6.0倍となる可変焦点レンズ
走査周波数	水平：15 kHz〜110 kHz 垂直：25 Hz〜150 Hz
レンズシフト	QVDレンズ 電動垂直：-30%〜+120%
寸法 幅×長さ×高さ	各レンズに関する詳細は、レンズ製品ページをご覧ください。 ケーブルバスケット付きプロジェクター本体：415 mm（最大幅）×195 mm（最大高さ）×565 mm（最大長さ） ケーブルバスケットなしプロジェクター本体：415 mm（最大幅）×195 mm（最大高さ）×487 mm（最大長さ）
重量	本体のみの正味重量：12.9kg/28.5 lbs
通信	RS232入出力用D9端子×1
電源	球形赤外線受光部×1
	力率安定化済みSMPS、90-254 VAC / 50-60Hz
ノイズレベル	37dB未満
消費電力	最大550W
電力損失	最大1878 BTU/h
適合安全規格	UL1950、EN60950に適合
電磁干渉	バルコのIQPro G200Lは、FCC規則および規制、パート15、クラスBおよびCE EN55022クラスBに適合
シームレスな切り替え	標準

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。