

TransForm NDN-220 Pro

Nodo de visualización en red



El Nodo de Visualización en Red TransForm N de Barco es un potente procesador gráfico en red basado en PC. Se utiliza en el entorno de visualización en red de un sistema TransForm N y puede mostrar secuencias codificadas procedentes de la red Gbit Ethernet/IP. H-264, V2D y ProServer son sólo el principio de una larga lista de códecs y formatos de streaming compatibles. Además, el controlador de pantalla también dispone de una tarjeta gráfica de gama alta para realizar las operaciones de renderizado que soliciten los clientes de gestión TransForm N de la red.

Contenido de gran densidad: pantallas de vídeo murales grandes

Los nodos de salida de NDN-220 Pro pueden mostrar contenidos de alta densidad y controlar hasta dieciséis pantallas HD con un solo nodo. La unidad admite varios tipos diferentes de pantallas, incluida toda la gama de soluciones de visualización Barco, como RPC, LCD y LED. Administrado por CMS dentro del sistema TransForm N, se pueden combinar múltiples nodos de salida NDN-220 Pro en un grupo mural para mostrar una imagen sincronizada compuesta en murales de pantalla de tamaño prácticamente ilimitado. NDN-220 Pro ofrece un cable de sincronización dedicado basado en la sincronización completa de fotogramas entre hasta 30 nodos, que satisface las necesidades de los videowalls con requisitos de sincronización avanzados.

Características:

- 4 salidas DisplayPort 1.2
- Resolución de hasta 4K-UHD por salida
- Decodificación universal de vídeo IP

- La lista más extensa de códecs y formatos compatibles
- Sincronización de contenidos basada en red entre varios nodos de visualización que controlan una única pared
- Bloqueo de fotogramas entre varios nodos de visualización
- Interfaz de red redundante
- Funcionamiento silencioso en un dispositivo de tamaño flexible y compacto
- Resistencia, fiabilidad y calidad características de Barco

Especificaciones del producto**TRANSFORM NDN-220 PRO**

Especificaciones generales	
memoria	8 GB
Unidad de disco	Disco de estado sólido (SSD) de 128 GB
Red	2x LAN de 1Gb/s
Tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica serie NVIDIA Quadro de alto rendimiento profesional
Procesador	Procesador Intel(R) Core(TM) i5-9500E 6-core 3,0 GHz (frecuencia turbo máx. a 4,2 GHz)
salida	4x Display Port 1.2 (compatible con hasta 4x 4K-UHD) 4x DVI-SL con adaptadores incluidos (compatible con hasta 4x HD)
entrada	H.264, MPEG-2/4, V2D, H.263, VNC, Pro-Server (consulte la lista de códecs compatibles)
Factor de forma	Carcasa de montaje en rack 3U ½ 19"
dimensiones	131,5 mm x 220 mm x 305 mm 5,18" x 8,66" x 12,01"
peso	6,1 kg (7,9 kg incl. embalaje)
Fuente de alimentación	100-240 V, 8-4 A, 50/60 Hz
consumo de potencia	270 W (máx.)
rango de temperatura	0° -40 °C 32° -104 °F
humedad	Máx. 80 % (sin condensación)
Altitud	Hasta 5000 m (funcionamiento)
nivel de ruido	35 dbA máx. (medido a una distancia de 1 m/32,8 ft a 22°/72)
Cumplimiento	CE, UKCA, CB/UL 60950/62368-1, ICES, CCC, FCC Clase A ID de modelo reglamentario: P220
información de pedido	R9822000 Nodo de visualización NDN-220 PRO (sin cable de alimentación) R982200B Nodo de visualización NDN-220 PRO (US) R982200D Nodo de visualización NDN-220 PRO (IN) R982200F Nodo de visualización NDN-220 PRO (EU) R982200G Nodo de visualización NDN-220 PRO (Reino Unido) R982200I Nodo de visualización NDN-220 PRO (CN) R982200X Nodo de visualización NDN-220 PRO (cable de alimentación C13/C14) R9821099 Kit de montaje en rack para 2x NDN-220 PRO/LITE R766042 Kit de montaje en pedestal para NDN-220 PRO/LITE

Generado en: 12 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.