

S3 Tri-combo

小巧、可扩展的 4K60p Event Master 处理器



S3 Tri-combo 具有 14 个输入、14 个输出，为 Tri-combo 输入和输出卡增加了更多容量，支持上限 4K60p（单线缆）。在壳体下，与 S3-4K 具有同样出色的处理性能、图像质量、灵活性和耐用性，唯一的不同就是输入和输出容量更大。简而言之：小巧且便于携带的外壳内集成了您创造出出色现场体验所需的所有工具。

Powerful features, easy operation

- 预置三个 I/O 卡
- 互相连接 S3-4K 底座可以扩展输入、输出或层
- 跨平台运行的 Event Master Toolset 轻松实现分步设置
- 可在现场进行维修，并且适用于未来的信号接口
- 双重冗余电源，只为让您安心
- 宽屏融合支持

技术规格

S3 TRI-COMBO

一般规格

Model	NGS-3U
现场效果幕布	PVW / PGM高达20万像素, PGM专用模式高达40万像素
视频输入	14 HD输入, 通过3个输入卡 (HDMI/DP combo 4输入, Tri-combo 6输入/卡) <ul style="list-style-type: none">多达4个4K输入 - (HDMI/DP combo 1x 4K@60p, Tri-Combo 2 4K@60p/卡)4x SD/HD/3G/6G/12G SDI 连接器 (Tri-Combo 卡)4个HDMI 1.4a (更大 297 MHz)1个HDMI 2.0 (Tri-Combo 卡)1个DisplayPort 1.2 (Tri-Combo 卡)4个DisplayPort 1.1 (更高 300 MHz)
视频输出	14个HD输出, 通过3个输出卡 <ul style="list-style-type: none">多达4个4K输出 - HDMI 输出卡支持 1x 4K60p, Tri-combo 支持 2x 4K60p 或 6x HDTri-Combo 输出卡支持 4个SD/HD/3G/6G/12G, 1x HDMI 2.0 和 1个DisplayPort 1.2 连接器4个HDMI 1.4a (更大 297 MHz)2个用于 Multiviewer 的 HDMI 1.4a (更高 297 MHz)4x HDMI 1.4a (当作为标准输出卡使用时)
同步锁相	BNC 连接器上的模拟参考输入/回路; 标清为双电平黑场, 高清为三电平wbr />S3D Sync: 4个输入 Din 接口, 2个输出 Din 接口
编导融合输出	多达14个节目可配置为单屏或平铺/融合宽屏 (所有配置中预览和多查看器不可用) 可配置可高达 14 x 2048x1200@60 或高达 4x 4096x2400@60 四面的独立边缘融合/羽化控制
降频补充输出	用户定义范围从更多 4x 2048x1200@60 到 4x 4K@60 可以将所有输出定义为 Aux 目的地, 总共 12 个降频补充输出 输出色彩校正
关联图层	<ul style="list-style-type: none">每个输出屏幕的原生分辨率背景混音器独立层转换或完全预览/程序转换灵活的层分配 - 4 个可混合或者 8 个单一可扩展的 PIP/密钥层, 可分配给任何程序输出屏幕
静态画面储存	更多 100 HD 或 25 UHD, 取决于输入文件大小。
图层功效	<ul style="list-style-type: none">边缘 (硬、软、光晕) 和阴影色彩效果闪光灯; 水平与垂直翻转亮度、色度和剪切/填充键 (并非所有模式都支持键控)PIP 通过关键帧移动
布局总览	<ul style="list-style-type: none">灵活的用户可定义布局监控所有输入和输出, 包括预览和 Aux2 个输出专用软件, 与 E2 Event Master 处理器相同
扩展性	可通过专有链接轻松扩展为更大的显示应用 链接装置增加可用的输入和输出, 适于更大的平铺/融合宽屏应用 通过简单连接扩展至 1x E2 或 4x EX 底座, 或更多增加 7 个 S3-4K 底座 S3-4K 可以连接 8 个底座进行扩展。
HDCP	HDCP 兼容性取决于安装的卡
控制	<ul style="list-style-type: none">用于 PC 或 MAC 的 Event Master 屏幕管理软件Event Master 控制器WebUI以太网 RJ-45, 1000/100/10 Mbps 自动感应
可维护性	<ul style="list-style-type: none">可现场维护的 I/O 和处理卡 (不可热插拔)可热插拔双冗余电源
噪音级别	更大 51.3 dB 平均风机为 100%。 风机速度由软件根据操作温度进行控制。 参考 ISO 7779
尺寸	<ul style="list-style-type: none">高度: 4.37 厘米 / 5.22 英寸 - 3 RU 机架安装宽度: 43.2 厘米 / 17 英寸 无底座手柄, 48.3 厘米 / 19 英寸 带底座手柄深度: 整体 54 厘米 / 21.33 英寸
净重	24 千克 / 53 磅
电源	100-240 VAC 50/60Hz 826 瓦特输入电源 双冗余、热插拔电源
环境温度	0-40°C (32-104°F)
环境湿度	0-95% (无冷凝)
保修期	3 年零件和人工

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。