

ClickShare X-Display 86"

ClickShare X-Display, разработанный для вашего ноутбука (BYOM), объединяет расширенные возможности аудио, видео и отображения для обеспечения бесперебойной работы гибридных совещаний.



- **Комплект из 16 микрофонов с радиусом действия 12 метров для точной записи звука**
- **Шумоподавление на базе ИИ, маскировка звука на базе ИИ и эхоподавление**
- **Высококачественный, захватывающий стереозвук**
- **Сверхчеткая камера 4K 50 мегапикселей**
- **Антибликовый монитор высокой яркости 400 нит для четкого изображения**
- **Возможность расширения с помощью различных**

Технические характеристики**CLICKSHARE X-DISPLAY 86"**

Дисплей	
Размер	86-дюймовый
Тип	ЖКД
Разрешение	4K UHD (3840*2160)
Коэффициент контрастности	1200:1
Яркость	400 кд/м ² (номинал)
Цветовая гамма	90% NTSC (тип.П)
Точность цветопередачи	ΔE
Тип подсветки	D-LED
Панель	• Антибликовое покрытие • Защита от помех от окружающего освещения, более четкий монитор
Частота обновления	60 Гц
Камера	
Пиксели	50 Мп
Источник данных датчика	SONY
Разрешение	4K, 1080p, 720p при 30 кадр/сек
Поле зрения	99°
Размер пикселя	1,0 мкм
ZOOM	5-кратный цифровой зум
WDR	Да
Коррекция искажений	Да
Крышка объектива	Ручная крышка заслонки
Функция искусственного интеллекта	
Групповое обрамление	Да
Режим композиции	Да (до 8 человек)
Обрамление динамика	Да
Интеллектуальное отслеживание	Да (фокусировка на динамике с панорамным обзором)
Звуковой экран с искусственным интеллектом	Да (30°/60°/90°/180° -доступно 4 уровня)
Адаптивный ИИ-динамик	Да (в зависимости от акустической среды помещения для проведения встреч звуковой эффект громкоговорителя автоматически подстраивается под текущее помещение)
Микрофон	
Количество	16 MEMS-микрофонов с формированием луча
Аппаратное ускорение обработки звука	Да
Дальность захвата	до 12 метров
Угол захвата звука	180°
Эхоподавление	Да
Шумоподавление	180°
Автоматическая регулировка усиления	Да (возможно подавление более 300 типов шума)
Деверберация	Да
Динамик	
Канал	2.1-канальное стерео
Количество	5 динамиков (отдельные басовые динамики)
Частотная область	60 Гц – 20 кГц
Выходная мощность	2x15Вт+20Вт
Положение	Верхний
Общие технические характеристики	
Размеры (Ш * Г * В)	1932*82.5*1175мм
Вес	62,3 кг (вес брутто) 47 кг (вес нетто)
Возможность расширения	
Поддержка расширения микрофона (каскадный режим)	Да (до 4 беспроводных громкоговорителей ClickShare)
Периферийные USB-устройства сторонних производителей	Да
ОПС	CX-M (опционально)
Соединения	
HDMI IN	2 HDMI 2.0
ВЫХОД HDMI	1 HDMI 2.0/1080p/2160p
USB-C (спереди)	1 (спереди)
USB-C (плата)	1 (плата)
USB-B (2.0)	1

Технические характеристики**CLICKSHARE X-DISPLAY 86"**

USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (только для обновления X-Display)
RJ45 (MIC IN)	1 (соединение с беспроводным громкоговорителем ClickShare)
Аудиовыход	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Гбит/с)	2 Ethernet
Принадлежности	
Кабель	Кабель питания x 1
Дистанционное управление	1
Настенный кронштейн	Да
Напольная подставка	Дополнительно
Ящик для хранения	Да
Кабель Type-C	Да
Мощность	
Power Supply	Переменный ток от 100 до 240 В, 50/60 Гц
Шнур питания	Китай, длина 3 метра
Максимальная потребляемая рабочая мощность	< 320 Вт
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания	
Окружающая среда	
Рабочая температура	0°C–40°C
Рабочая влажность	10% – 90% относительной влажности
Влажность при хранении	10% – 90% относительной влажности
Температура хранения	От –20°C до 60°C
Высота	≤ 5000 метров
Соответствие требованиям	
ЭМС/Безопасность	CCC/CE
Энергетика	Табличка энергопотребления для Китая ≥2
RoHS	Правила RoHS Китая

Создано: 29 Май 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO