


Ushio 3000W DXL-30BA/L



技术规格**USHIO 3000W DXL-30BA/L****一般规格**

| | |
|--------|---------|
| 供应商 | Ushio灯泡 |
| 供应商订单号 | 有待确认 |
| 保修小时数 | 1900 |

生成于: 13 Mar 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。