

B-16

Écran LED mobile, 6 000 cd/m², pas de pixel de 16 mm



IP65
WATERPROOF

16mm
PIXEL PITCH



Spécifications techniques

B-16

Spécifications générales

Pas de pixels	16 mm
Luminosité	6 000 cd/m ²
Configuration LED	3x lampes noires
Angle de vision horiz.	110° (luminosité min. 50 %)
Angle de vision vert.	+15, -35 ° (luminosité min. 50 %)
Taux de contraste	7 000:1 (à 500 lux)
Durée de vie	100 000 heures à 50 % de la luminosité initiale
Consommation électrique	Génératrice diesel 11 kVA ; 20 heures de fonctionnement ininterrompu à mi-charge
Tension de fonctionnement	200-240 V / 50-60 Hz
Dimensions des tuiles	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
Dimensions des tuiles	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
Dimensions des tuiles	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
Dimensions des tuiles	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
Poids / Tuile	3 420 kg
Homologation IP	IP65/54
Traitement	16 bits/couleur
Couleurs	281 billions
Fréquence de rafraîchissement	800 Hz
Interface de liaison	Interface DVI (connecteur DVI)
Longueur de liaison max.	4,5 m (avec câble DVI Barco)
Interfaces	2x DVI
Raccordement électrique en cascade max	6 modules
Disponibilité technique	Par l'arrière (avec shader clipsable)
Température de fonctionnement	-35 à 50 °C
Température de stockage	-35 à 50 °C
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Humidité (stockage)	10-99%
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI (DX-700 : Dual Link DVI, Dual Link HD-SDI)
Numériseur utilisable	LED-PRO monté en rack
Certifications	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TÜV

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.