

# CTHD-61B

5500流明，全高清单芯片DLP投影机



- 色彩鲜艳的锐利图像
- 镜头移动范围大，安装灵活
- 小巧设计
- 全天候可靠性

\*仅在选定的经销商处提供

CTHD-61B是一款时尚的白色投影机，噪音很小，将彻底改变协作室、高端会议室、议事厅或董事会议室的投影方式。

## 一款突破性的投影机

CTHD-61B真正具有突破性，您肯定没有看到过类似的投影机。它可以提供全高清分辨率和5500流明光输出，不仅比5000到6000流明段的其他投影机更小更轻，还以市场领先的对比度提供无可比拟的画质。

## 无与伦比的画质

凭借其高品质的光学设计和高对比度，CTHD-61B可确保来自几乎任何源的图像都能以鲜艳动感的色彩呈现出纯净清晰的图像。更重要的是，这款投影机还具有HDBaseT、3GSDI、DisplayPort、DVI、HDMI和VGA连接能力，应用非常灵活。

## 经久耐用

CTHD-61B采用了无过滤器设计和可靠的DLP®技术，可带来无法比拟的图片精度和很低的总体拥有成本。在设计上实现无限使用，再加上三年保修，让您真正放心。

- 色彩鲜艳的锐利图像
- 镜头移动范围大，安装灵活
- 小巧设计
- 全天候可靠性

## 技术规格

## CTHD-61B

### 一般规格

投影机类型	单芯片DLP投影机
技术	LVDS DMD™配有DarkChip3™
分辨率	1,920 x 1,080 (全高清)
亮度	5500 ANSI流明 (高亮度色轮)
对比度	可达5,300:1
亮度均匀性	>80%
宽高比	16:9
镜片类型	全部是纯玻璃镜头
镜头	变焦EN51 (1.60-2.21:1), 广角固定EN52 (0.92:1), 超广角固定EN53 (0.74:1), EN54 (2.5-3.9:1), 超广角变焦EN55 (0.80-1.08:1), 广角变焦EN56 (1.06-1.62:1), 超短焦EN57 (0.28:1)
光学镜片移动	电动。范围取决于镜头。
色彩纠正	RealColor™
灯	1 x 350W UHP (可调光)
灯泡寿命	可达2000小时 (全功率模式) / 2500小时 (节能模式)
灯箱, 迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式-吸顶式 (通过灯轴360度)
3D	是, HDMI 1.4a
输入	2x 显示端口1.2 (HBR2)、1x DVI双链路、1x HDMI 1.4a、1x VGA、2x 3G-SDI、1x HDBaseT
输入分辨率	2,560 x 1,600-640 x 480像素分辨率, RGBHV、RGBS、RGsB, 可自定义格式, HDTV (1080p、1080i、720p), NTSC、PAL、SECAM
软件工具	SimCAD, 投影机工具组
控制	IR、RS232、以太网、USB
网络连接	10/100/1000 base-T、RJ-45 连接、RS-232
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	小于530瓦
噪音级别	38 dBA (完全), 36 dBA (节能模式), 28 dBA (使用完整降噪工具)
操作环境温度	10 -40 °C / 50 -104 °F, 0-3000m (存储温度: -20 -60 °C / -4 -140 °F)
操作湿度	20 -80% RH (存储条件: 10 -90% RH)
消散 BTU	更大1,807 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	342 x 306 x 143毫米 / 13.46 x 12.05 x 5.63英寸
净重	7.5千克 (16.5磅)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、CCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工。可延长至5。

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。