


Eonis 24" (MDRC-2224 WP) odontoiatrico

Display odontoiatrico da 24", bianco, con design pulibile



- Display da 24" per controllo delle immagini odontoiatriche
- Con sensore anteriore per immagini fedeli
- Con strumenti di gestione QA remota
- Design sigillato, completamente pulibile

Il display odontoiatrico Eonis® di Barco risponde perfettamente a una serie di esigenze che molti dentisti riconosceranno: un design piacevole e versatile, un'eccezionale facilità di pulizia e una qualità delle immagini costantemente elevata. Il modello bianco è dotato di pannello di vetro anteriore ed è totalmente sigillato, caratteristica che ne facilita la pulizia, anche usando detergenti con alcool al 70%.

Design completamente pulibile

Eonis di Barco è dotato di un vetro rinforzato e cavi coperti che rendono il display sicuro da usare in ambienti dentistici. Il display è dotato di un pannello anteriore con vetro protettivo ed è classificato IP-32 sia sulla parte anteriore sia su quella posteriore, questo lo rende facilissimo da pulire in modo da evitare contaminazioni.

Piacevole, versatile e multiuso

In un elegante colore bianco con bordi arrotondati e un sistema di gestione dei cavi integrato, il display si adatta perfettamente in ogni studio dentistico. Le diverse opzioni di montaggio aggiungono valore al design intelligente: può essere usato con un supporto VESA, sulla scrivania del dentista oppure montato su un braccio girevole. Sono disponibili vari collegamenti, inclusi gli ingressi aggiuntivi per visualizzare contenuti video.

Ottima qualità delle immagini

Il display Eonis offre immagini nitide e ad alto contrasto, per una visualizzazione rapida ed efficace delle immagini odontoiatriche. Per garantire una qualità costante delle immagini, è dotato di uno speciale sensore anteriore che allinea automaticamente la qualità delle immagini a ogni accensione del display. MediCal QAWeb di Barco rafforza ulteriormente la coerenza delle immagini e permette di personalizzare con facilità la propria immagine.

- Il sensore di coerenza anteriore allinea automaticamente la qualità delle immagini
- Il pannello IPS garantisce un angolo di visuale ampio
- La suite MediCal QAWeb per la garanzia di qualità in rete, la calibrazione e la gestione delle risorse aggiunge valore alla qualità dell'immagine eccezionale e uniforme
- Eccezionale facilità di pulizia con liquidi detergenti a base di alcol al 70% (versione bianca)
- Vetro anteriore antigraffio rinforzato
- Cavi coperti
- Certificazioni di livello medico
- La presa per il lucchetto Kensington lo rende sicuro per l'uso in ambienti clinici
- Montaggio VESA flessibile per un facile montaggio su bracci, a parete o su carrelli
- Posizionamento dello schermo sia in orizzontale sia in verticale
- Collegamenti superiori per collegamenti facili e sicuri
- Gli ingressi multipli (HDMI, USB, ecc.) assicurano la distribuzione flessibile del display.

Specifiche tecniche**EONIS 24" (MDRC-2224 WP) ODONTOIATRICO**

Specifiche generali	
Tecnologia schermo	IPS LCD TFT a colori
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	611.3 mm (24.1") 518.4 mm x 324.0 mm (20.41" x 12.76") (HxV)
Retroilluminazione	LED
Proporzioni	16:10
Risoluzione	2 MP (1920 x 1200)
Passo pixel	0,270 mm x 0,270 mm
Imaging colore	Si
Imaging grigio	Si
Supporto colore	10 bit
Angolo di visuale	178° (IPS)
ALC (Ambient Light Compensation)	Si, valori preimpostati in OSD
Sensore anteriore	Si
Luminanza massima	300 cd/m ² tipico
Luminanza calibrata DICOM	180 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1000:1 tipico
Tempo di risposta (Tr + Tf)	14 ms tipico
Colore alloggiamento	Bianco + Argento
Segnali ingresso video	VGA, DisplayPort, HDMI
Porte USB	1 upstream, 2 downstream
USB standard	2.0
Requisiti alimentazione (nominale)	100-240 V
Consumo alimentazione (nominale)	40 W (meno di 1,0 W in stand-by)
Modalità risparmio energetico	Si
Gestione alimentazione	DPMS
Orologio punto	165 MHz
Lingue OSD	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	560,4 x 533 x 166,35 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	560,4 x 366 x 61,72 mm
Dimensioni imballato (L x A x P)	481 x 273 x 761 mm
Peso netto con piedistallo	9,5 kg
Peso netto senza piedistallo	6,17 kg
Peso netto imballato con piedistallo	13,5 kg
Intervallo regolazione altezza	100 mm +/-5,0 mm
Inclinazione	-5° / +20°
Rotazione	-45° / +45°
Perno	90°
Standard montaggio	VESA (100 mm)
Protezione schermo	Vetro antiriflesso di protezione
Certificazioni	CE (MDD 93/42/EEC prodotto di classe I), CE -2004/108/EC, IEC 60601-1 (ED.3), ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009,CAN/CSAC22.2 N. 60601-1-1-08:2008, DEMKO -EN 60601-1-1:2006, EN 60601-1-2:2007, CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KC, BIS, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Livello B, dispositivo FDA classe I, RoHS
Accessori forniti	User Guide Cable routing strap Video cables (1 x VGA + 1 x HDMI + 1 x DP) Main cables (UK, European (CEBEC/KEMA) or USA (UL/ CSA; adaptor plug NEMA 5-15P) or Chinese (CCC)) USB 2.0 cable This adapter(s) is a forming part of the medical device.(Manufacturer: BridgePower Corp.; model:BPM060S12F03; Input:100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A; Output: +12V DC (), 5.0 A)
Software QA	QAWeb e QAWeb Private Practice
Garanzia	3 anni
Intervallo temperature in funzionamento	+10 °C / +35 °C
Conservazione -temperatura di trasporto	-20 °C / +60 °C
Umidità in funzionamento	10% -90% (senza condensa)
Conservazione -umidità di trasporto	5% -90% (senza condensa) in ambienti a 39 gr
Altitudine di funzionamento	3.000 m
Conservazione -altitudine di trasporto	5.500 m
Pressione di funzionamento	70 kPa -106 kPa
Conservazione -pressione trasporto	50 kPa -106 kPa

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

