

Filtre à poussière I600



Le filtre à poussière réutilisable et nettoyable est un accessoire en option pour I600, conçu pour protéger les composants internes. Ce filtre à poussière est installé sur le côté entrée d'air (avant) du projecteur, empêchant efficacement la poussière et autres particules en suspension dans l'air de pénétrer dans l'appareil. En maintenant un environnement interne plus propre, le filtre avant contribue à prolonger la durée de vie du projecteur lorsqu'il est utilisé dans des endroits avec des niveaux élevés de poussière et de débris. Le filtre peut être facilement nettoyé pour être réutilisé.

Disponible prochainement.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.