

# DP-1200

Proiettore cinematografico digitale 2K per schermi fino a 12 m (40 piedi)



**Specifiche tecniche****DP-1200****Specifiche generali**

Digital MicroMirror Device™	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Risoluzione nativa	2048 x 1080
Alloggiamento	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Lampada	1.2kW -2kW Xenon lamp size
Larghezza schermo	Screen width (screen gain 1.2) @ 14ft* : up to 12m -40ft (* ) = ± 10% variation possible between units
Rapporto di contrasto	2000:1
Ingressi video digitale	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Obiettivi a focale fissa	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
Diagnostica del proiettore	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Requisiti di alimentazione	200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC
Dimensioni:	projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Peso	projector: 93kg (205lbs)
Temperatura ambiente	max. 35°C / 95°F
Opzioni	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent
Montaggio	universal pedestal (optional)

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.