

ClickShare CX-50

Hoogwaardige draadloze conferencing voor grote vergaderruimtes en directiekamers



- **Interactieve functies: touchback, aantekeningen en blackboarding**
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Geavanceerde netwerk- (dual Wi-Fi) en AV-integratie**
- **HDMI™-ingang voor het delen van inhoud van hoge kwaliteit**
- **100% veilig, gecodeerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-50 maakt draadloos vergaderen mogelijk in grote vergaderruimtes en directiekamers. Wanneer u de vergaderruimte binnenstapt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de zaal, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en schermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties**CLICKSHARE CX-50****ClickShare Base Unit dimensions**

Afmetingen (H x B x D)	39mm x 200mm x 202mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	Operationeel: 50W (max) Stand-by:
Gewicht	900 gr

General specifications

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video-ingangen	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio-uitgang	USB, SPDIF, aansluiting, HDMI
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (achterkant); 2x USB type A 2.0 (achterkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant) Audio analoge line-out op mini-aansluiting (3,5mm), digitaal S/PDIF
ClickShare buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, GoogleCast, Miracast Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App): minimaal 32
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ondersteuning voor touchscreen: Ja Interactiviteit: Ja
Draadloos vergaderen	Via de app of de knop
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & Wifi (dual)
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

Laatst bijgewerkt: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.