

ClickShare CX-50

Hoogwaardige draadloze conferenties voor grote vergaderruimtes en boardrooms



- **Interactieve features: touchback, aantekeningen en blackboarding**
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Geavanceerd netwerk (dubbele wifi) en AV-integratie**
- **HDMI™-ingang voor het delen van hoogwaardige content**
- **100% veilig, gecodeerd en beheerd in de cloud**

ClickShare CX-50 maakt draadloze conferenties mogelijk in grote vergaderruimtes en directiekamers. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties

CLICKSHARE CX-50

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b
Video-ingangen	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio uitgang	USB, SPDIF, aansluiting, HDMI
ClickShare buttons	2
ClickShare-app	Desktop & mobiel
Native protocollen	Airplay, GoogleCast, Miracast Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App): minimaal 32
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkindegratiemodus
Draadloos transmissieprotocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (achterkant); 2x USB type A 2.0 (achterkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant) Audio analoge line-out op mini-aansluiting (3,5mm), digitaal S/PDIF
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreen en interactiviteit	Ondersteuning voor touchscreen: Ja Interactiviteit: Ja
Draadloos vergaderen	Via de app of de knop
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & Wifi (dual)
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
Afmetingen ClickShare-basiseenheid	
Afmetingen (HxBxD)	39mm x 200mm x 202mm
Energieverbruik	In bedrijf: 50 W (max) Stand-by:
Stroomvoorziening	Standaard 110/220 V AC-stekker
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.