

# wePresent SharePod

只需按一下按钮，即可将任何兼容HDMI的设备连接到wePresent环境



- **Wireless mirroring for HDMI sources without software or configuration required**
- **Easy guest, one-touch connection for guests in any wePresent environment**
- **Utilize on board interactive and collaboration features such as annotation, WebSlides and more with devices connected via SharePod**

## 连接SharePod和wePresent

SharePod允许任何HDMI信号源利用wePresent设备上的高级功能，例如4对1投影、屏幕注释、WebSlides等等。SharePod配对任何wePresent无线演示系统。将您的HDMI信号源连接到SharePod，按按钮并开始演示HDMI设备。

## 在技术驱动的学习环境中拓展可能性

SharePod通过将更多设备带入学习环境来改善学习体验。通过SharePod连接到无线演示环境，便可利用文件摄像头、HDMI显微镜或其他指导工具。

## 针对安全环境和访客的安全连接

在金融、政府和其他环境中，网络和个人设备的安全性是重中之重。SharePod为wePresent的交互式和协作式演示功能提供安全、可控的访客访问，而不影响网络安全。只需通过HDMI电缆连接SharePod，按下按钮即可开始播放。SharePod是一种简单的连接方法，适用于任何访客，无需花费太多时间和精力，只需要设备具有HDMI输出端口即可。

扩展您的演示文稿选项，同时使用SharePod保证网络安全。

**技术规格****WEPRESENT SHAREPOD**

一般规格	
标准	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)
无线数据速率	更高300Mbps
协议	MirrorOp TCP/IP
IP配置	自动: DHCP客户端 手册: 静态IP地址
管理	USB自动配对 基于网络的配置
HDMI	支持HDMI V1.4 (不支持DHCP内容)
安全性	IEEE标准64/128 bit WEP WPA WPA2-PSK
传输功率	2dBi
接收器灵敏度	802.11b:11M -76 dBm 802.11g:54M -67dBm 802.11n:65M HT20 -64dBm 150M HT40 -61dBm
天线	内部PIFA天线
范围	更长100米
视频输出	1280x720 (720P) 1920x1080 (1080i/1080p)
电源	外部电源适配器5V直流输入1.2A
界面	1 x HDMI (正面) 1 x Micro USB (背面) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (背面) >br /> 重置按钮 (背面)
LED显示屏	连接状态, 播放状态
尺寸	109 x 106 x 33毫米 (无包装)
净重	187g (无包装)
操作温度范围	0~40°C
工作湿度	≤80%
储存温度范围	-10°C~60°C
存储湿度	≤90%
认证	FCC/CE
保修期	24个月

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。