

ViewScope

Multi-input, multi-display control device



Технические характеристики

VIEWSCAPE

Общие характеристики

Ввод	<ul style="list-style-type: none">▪ 8 user-defined inputs▪ Front accessible▪ Integrated video processing▪ Auto sensing, hot swappable▪ S-video, composite, YUV, RGB▪ SDI, HD-SDI Data DVI up to UXGA
Совместимость	<p><u>Direct:</u> Projectors, plasma screens, DVI compatible monitors and others</p> <p><u>Indirect:</u> LED Displays (through BARCO or third party processor)</p>
Вывод	2 x DVI-A, DVI-D, RGB
Органы управления	<ul style="list-style-type: none">▪ Scaler 8 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution▪ Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window▪ Window positioning Intuitive positioning interface▪ Soft Edge overlap▪ Connectors RS 232 [RJ11]
Эффекты	<ul style="list-style-type: none">▪ Anamorphic imaging▪ Chroma-keying [per input]▪ Alpha-keying [per input]▪ Z-order control▪ Windowing/ View ports
Рабочая температура	0° <-> 45°
Потребляемая энергия	<ul style="list-style-type: none">▪ 240W-480W▪ auto ranging 90-264V (50-60 Hz)▪ Connector: 3 pin IEC
Информация о заказе	R9851590

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

