

ClickShare Hub Pro

Sistema di videoconferenza modulare premium per riunioni ibride avanzate



- **Presentazione wireless:**
condivisione di contenuti
4K con 2 ClickShare
Button di nuova
generazione con USB-C
DisplayPort™
- **Supporto doppio display**
- **100% sicuro,**
crittografato, gestito dal
cloud
- **Prodotto sostenibile con**
etichetta ecologica Barco
A+

ClickShare Hub Pro è un sistema di videoconferenza wireless modulare di alta qualità per riunioni ibride avanzate. Dotato di due ClickShare Button di nuova generazione (con Wi-Fi 6E e USB-C DisplayPort™), garantisce ai partecipanti alla riunione la condivisione sicura dei contenuti wireless 4K. Il supporto per doppio display assicura un'esperienza di riunione coinvolgente e visivamente ricca di dettagli.

Per i responsabili IT e gli integratori, ClickShare Hub Pro offre una soluzione personalizzabile per tutti i tipi di sale, sicurezza e conformità di livello aziendale.

Disponibile presumibilmente entro la fine del 2025.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE HUB PRO

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 o versioni successive macOS 14 (Sonoma) e 15 (Sequoia)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Intel i3 dual-core o AMD Ryzen 7 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 10 ultima build o Mac OS Mojave ultima build Consigliato: processore Intel i5 a 4 core o AMD Ryzen 9 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 11 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Ingressi video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Uscita audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Button	2
App ClickShare	Desktop
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast *
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	2*
Livello di rumore	Massimo 25 dBA a 30°C
Autenticazione cablata	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi)
Connessioni	Parte posteriore: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x uscite HDMI 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Device + uscita USB-C DisplayPort™ 1x uscita USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 1 Parte anteriore: 1x USB-C 2.0/3.0
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0°C a +40°C (da +32°F a +104°F) Max 35°C (95°F) a 3000 m Conservazione: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Sì *
Conferenze wireless	Sì, tramite App o Pulsante *
Vista locale	Alta qualità *
Connessione di rete	LAN
Gestione e rendicontazione	Sì
Garanzia	3 anni standard
*	In una fase successiva
Dimensioni dell'unità base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo energetico	Funzionamento: 160 W (max) Standby: < 7 W (modalità ECO),
Alimentazione	Caricabatterie esterno USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr

Generato il: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.