


iLite8MD

8mm、屋内、SDM、1500 Nit、LED ディスプレイ・ソリューション



技術仕様

ILITE8MD

一般仕様	
ピクセルピッチ	8mm
キャリブレーションされた明るさ	1500 NIT (6500°K)
LED構成	3-in-1 SMD
ピクセル濃度	15.580/m ² 3.136/タイル
水平視野角	145°
垂直視野角	145°
コントラスト比	950:1
輝度半減値	100 000時間 (標準使用) 45 000時間 (フルホワイト〜半輝度)
消費電力	最大: 400W/タイル 平均: 100W/タイル
重量	13kg
プロセッシング	+12ビット/色 (カラー) 8ビット/色 (グレイスケール)
カラー	687億色
リフレッシュ・レート	400Hz
適用温度範囲	動作: 0~40°C (32~104°F) 保管: -20~60°C (-4~140°F)
湿度	動作: 35~85% 保管: 10~90%
ソース互換性	表示能力 Sビデオ / コンポジット / YUV / RGB / SDI / HDSDI / SXGAまでのデータDVI
証明書	UL-CE-TUVクラスA
タイル寸法	W448XH448XD149.5mm

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。