



TF-20 half-sized

Outdoor 20mm LED tile for fixed installation



技術仕様

TF-20 HALF-SIZED

一般仕様	
ピクセルピッチ	20mm
キャリブレーションされた明るさ	7.600NIT
LED構成	1R1G1B
ピクセル濃度	1.152ピクセル/パネル (24x48)
水平視野角	120° (50%輝度)
垂直視野角	+45° (上から) -15° (下から) (最小50%輝度)
コントラスト比	4.000:1
消費電力	最大: 400W/m ² 最小: 120W/m ²
重量/タイル	40Kg
プロセッシング	16bit/各色
カラー	281兆
リフレッシュ・レート	800Hz
高信頼性	前面: IP65
	後面: IP54
適用温度範囲	動作: -35-50° 保管: -35-50°
湿度	動作: 10-99% 保管: 10-99%
証明書	ETL, CE, FCC, ROHS, CCC, TUV
タイル寸法	0.96x0.48x0.25m
サービス性	前面アクセスまたは後面アクセスを注文時に決定
商品番号	前面アクセス: R9004814
	後面アクセス: R9004815

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

