

MD(1.2:1) Lens



技术规格**MD(1.2:1) LENS****一般规格**

| | |
|------|------------------------------------|
| 失真 | < 0.5% |
| EFL | 80 mm / 3.15" |
| 长度 | 248 mm / 9.75" |
| 镜头光圈 | F / 4.6 |
| 更大直径 | 125 mm / 4.9" |
| 净重 | 3.08 kg / 6.8 lbs |
| 投影距离 | 1.3 -12 m / 52 -481" |
| 相对亮度 | 75% |
| 分辨率 | MTF > 70% @ 7 lp / mm 18 lp / " |
| 屏幕宽度 | 1 -10 m / 40 -400" |
| 投射比例 | 1.2 |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。