

# T-20

20 毫米像素间距，6600 尼特户外灯 LED 显示单元



RUGGED



LOW ENERGY




WATERPROOF



CONTRAST

20mm

PIXEL PITCH



## 技术规格

## T-20

### 一般规格

像素间距	20.0 毫米
亮度	6000 尼特
LED配置	3x 灯
像素密度	2,504 LEDs per tile (48x48)
像素密度	2,504 LEDs per tile (48x48)
水平观察角度	110° (至少 50% 亮度)
垂直视角	+15, -45° (至少 50% 亮度)
对比度	4000:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	100000 小时, 维持初始亮度的 50%
功率消耗	400 瓦/显示单元 (更大) 120 瓦 (平均)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
重量 / 层数	60 千克
IP等级	IP65/54
处理	16 位彩色
颜色	281 万亿
刷新率	800 赫兹
内置底座	更大高度 6 单元
内置构架	更大高度 10 单元
连接界面	DVI 接口 (DVI 接头)
更大导线长度	4.5 米 (带 Barco DVI 电线)
界面	2x DVI
更大串联	6 个显示单元
可维护性	背面 (紧固着色引擎)
工作温度	-35 -50°C
存储温度	-35 -50°C
工作湿度	10-99%
存储湿度	10-99%
信号源兼容性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDSI (DX-700:双连接 DVI、双连接 HDSI)
可操作数字转换器	DX-700 (DVI 输出卡)、D320、LEDPRO
认证	ETL/CE/FCC/RoHS/CCC/TUV

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。