

Versa® TUBE v3x

Linear LED tube for architectural applications

IP66
WATERPROOF



Product specificaties

VERSA® TUBE V3X

General specifications

Resolutie	20 pixels/meter
Kleurdiepte	48-bit
Vernieuwingssnelheid	>1000 Hz
Kijkhoek	180° linear x 270° radial
Helderheid	1,500 cd/m2 (nits) calibrated
Kalibratie	D65
Verbinding	Barco's custom integrated AC power & data connector
Vermogen	100 -240VAC, 50/60Hz, auto-sensing, auto-switching
Energieverbruik	44W
Temperatuurbereik	-20° to 50°C
Lengte	1.0m
MTBF	50,000 hours @ 50°C ambient @ 20% load 10,000 hours @ 40°C ambient @ 100% load
Classificatie weerbestendigheid	IP66

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

