

D320 PL

LEDやプロジェクター上で4ソースまでの入力が制御できる製品です。



技術仕様

D320 PL

一般仕様	
入力	■オプション入力×4 ■前面インプット・モジュール方式 ■ビデオプロセッシング内蔵 ■自動感知、ホットスワップ機能 ■S-ビデオ、コンポーネント、YUV、RGB ■SDI、HD-SDI、DVI（UXGAまで）
互換性	バルコLEDディスプレイ、プロジェクター
出力	DVI-A、DVI-D
スケーラー範囲	チェイニングで追加入力が可能 スタッキングで追加表示が可能
フレキシビリティ	ユーザーが設定可能な入力
エフェクト	アナモルフィック画像 クロマキー（各入力） アフアキー（各入力） Zオーダー制御 ウィンドウイング／ビューポート
重量	+/-7 kg
動作温度	0°C～45°C
電力	最大120W AC90-264V (50-60 Hz) オートレンジ 端子:3ピンIEC
品番	R9851550
端子	RS 232 [RJ11]
制御	XLiteツールセットを使用
スケーラー	4 入力チャネル（データ、ビデオ） スケーラブル、希望の出力解像度で調整可能
寸法	482mm x 53mm x 486mm
入力ユニット寸法	103mm x 41mm x 181mm
ウィンドウ配置	わかりやすいポジショニングインタフェース
Z-order制御	各出力ウィンドウごとに、Zオーダー制御を即座に変更可能

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

