

ClickShare CS-100 Huddle

Sistema di presentazione wireless per piccole stanze attrezzate



- **Connessione wireless allo schermo centrale**
- **1 utente a schermata**
- **Condivisione da portatile, tablet o smartphone**
- **Uscita HDMI**

Collaborazione migliore in piccoli team. Le piccole stanze attrezzate sono spazi creativi, flessibili, diretti e intuitivi in cui è possibile portare il proprio dispositivo per condividere, discutere e interagire. In modo facile e veloce.

È per questo che Barco ha sviluppato ClickShare CS-100 Huddle. Grazie a questo sistema di presentazione wireless progettato per la collaborazione spontanea nelle piccole stanze attrezzate, gli utenti possono condividere sullo schermo della presentazione i contenuti del proprio portatile o dispositivo mobile, in modo semplice. Niente più cavi, procedure di installazione o attese per la connessione. Concentrati sulle questioni importanti.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Trasforma le piccole stanze attrezzate in spazi di collaborazione vivaci

CS-100 Huddle consente la condivisione rapida di contenuti creativi per le sale riunioni e le piccole stanze attrezzate. Offre all'azienda un'esperienza di riunione uniforme in ogni tipo di spazio. Tutti, ospiti compresi, possono connettersi e condividere contenuti senza necessità di formazione. Usa l'app ClickShare per trasferire il contenuto del tuo dispositivo sullo schermo della sala riunioni. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop. In alternativa, ordina ClickShare Button in aggiunta al pacchetto per una condivisione dei contenuti ancora più completa e ottimizzata.

Ideale per la tua azienda

CS-100 Huddle è un modello autonomo con un'uscita HDMI, che consente la connessione di un massimo di 8 utenti e la condivisione da parte di un utente per volta. Si integra inoltre nella rete aziendale e consente la gestione centralizzata, per un'esperienza uniforme, dalle piccole stanze attrezzate alla sala di rappresentanza. Il modello CS-100 Huddle è dotato delle funzionalità di sicurezza standard di ClickShare, tra cui crittografia, gestione degli accessi, https e la possibilità di occultare l'identificatore SSID della rete wireless della Base Unit.

CS-100 Huddle è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CS-100 Huddle alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Ciò riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (app ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (app ClickShare)
Uscite video	1x HDMI
Risoluzione uscita	1.920x1.080
Audio	Tramite HDMI, analogico tramite jack audio 3,5 mm
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps
Numero di risorse contemporanee visualizzate	1
Numero di connessioni contemporanee	8
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS App ClickShare
Desktop esteso	Disponibile (in base al sistema operativo). Può richiedere il pacchetto di estensione ClickShare.
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità stand-alone WPA2-PSK o IEEE 802.1X in modalità integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS non supportati)
Connessioni	1x Ethernet LAN 100 Mbit 1x (lato posteriore) + 1x (lato anteriore) USB Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm)
Livello di rumore	Senza ventola
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 a +40 °C (+32°F a +104°F) Max: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: 0 -90% umidità relativa, senza condensa Funzionamento: 0 -85% umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Dispositivo di blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Garanzia	3 anni standard
Supporto Google Cast	Google Cast non supportato
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Peso	600 g/1,32 lb
Dimensioni (AxLxP)	205 mm x 115 mm x 45 mm (Min.) 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)
Consumo energetico	Funzionamento: 6 W (nominale)/18 W (max) Standby: 2,6 W (ECO standby)/0,4 W (Standby avanzato)

Generato il: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.