

可立享 CX-20

在小型会议室和小型协作空间轻松开展无线会议



- 入门级无线会议机型
- 从笔记本电脑召开视频会议
- 针对员工和访客的标志性可立享按钮
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 CX-20 在小型会议空间中启用无线会议。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

技术规格

可立享 CX-20

ClickShare Base单元尺寸

尺寸 (HxWxD)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头或 USB-C
功率消耗	运行: 5-10W, 更大 24W
净重	900 gr
一般规格	
操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 最低配置: Intel i3 双核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 4 核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac 操作系统最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b 或 USB-C DP 接口 1.2
音频输出	USB, HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	1
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
范围	可立享按钮和可立享主机之间的更大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (正面) ; 1 个 USB A 型 2.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	仅室内显示器的本地视图
网络连接	LAN 和 WiFi *
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

生成于: 04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。