

ClickShare CX-20

Conferencias inalámbricas sencillas para salas de reuniones pequeñas y espacios reducidos



- **Modelo básico de conferencia inalámbrica**
- **Organice videoconferencias desde su portátil**
- **ClickShare Button icónico para empleados e invitados**
- **100 % seguro, cifrado y administrado en la nube**

ClickShare CX-20 permite conferencias inalámbricas en espacios de reunión pequeños. Al entrar en la sala de reuniones, ClickShare le conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Facilite las reuniones híbridas, con un solo clic en ClickShare Button o en la ClickShare App, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto**CLICKSHARE CX-20**

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 gr
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Vista local de la pantalla de la sala
conexión de red	LAN y WiFi *
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 18 Apr 2024Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.