

ClickShare CX-50

Solution de conférence sans fil haut de gamme pour les grandes salles de réunion et de conférence



- **Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir**
- **Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran**
- **Intégration avancée du réseau (double Wi-Fi) et de l'audiovisuel**
- **Entrée HDMI pour un partage de contenu de haute qualité**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare CX-50 permet de réaliser des conférences sans fil dans les grandes salles de réunion et de conférence. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Facilitez les réunions hybrides, d'un simple clic sur le ClickShare Button ou l'application ClickShare, aussi bien pour les employés que pour les invités.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-50

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 50 W (max) Veille : < 8 W (veille en réseau), < 0,5 W (veille prolongée)
Poids	900 g
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Configuration minimale : processeur Dual-Core Intel i3 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Entrées vidéo	1 920 x 1 080 à 30 Hz HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
Connexions	1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (à l'arrière) ; 2x USB-A 2.0 (à l'arrière) ; 1x USB-A 2.0 (à l'avant) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocoles	AirPlay, Google Cast, Miracast Nombre maximum de connexions simultanées (avec boutons et/ou application) : minimum 32
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistance via l'écran tactile : oui. Interactivité : oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Haute qualité
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi (double)
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 22 Apr 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.