


# Ushio 3000 W DXL-30BAF/L



**Specifiche tecniche****USHIO 3000 W DXL-30BAF/L****Specifiche generali**

Fornitore	Ushio
-----------	-------

Numeri d'ordine fornitore	DXL-30 BAF/L
---------------------------	--------------

Ore garanzia	1700
--------------	------

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).