

IEX 系列

窄像素间距，室内 LED 显示屏



- 27” 显示单元，16:9 纵横比
- 锁设计
- 无线设计
- 前后检修孔

IEX 系列进一步扩展了巴可的室内小间距 LED 产品组合。像素间距介于 1.2 和 2.5 毫米之间的 27 英寸显示单元提供了轻松灵活的解决方案，可满足任何可视化需求。

快速轻松的安装

IEX 系列旨在最大程度地提高安装效率。箱体之间的无线连接可实现快速安装。锁设计可实现无螺钉的箱体装配。

非常灵活，可满足任何项目需求

所有显示单元均具备 16:9 的纵横比，很自然地打造出原生全高清或超高清屏幕。这样的好处是，可以完整地显示常见格式的视频，而不会产生变形或造成幕布剩余。同时，不到 10 毫米的入墙式屏幕厚度确保了光滑的外观。

简单流畅的维护

无论您的设备是只具有前检修孔还是后检修孔，都可轻松维护所有部件。在因故障而更换模块时，可以自动校准内置系统。背面的液晶显示器可确保轻松监控。

支持关键应用

为了支持在关键环境中使用 LED 并防止停机，嵌入了信号环路冗余选项。随后提供了电源冗余选项。为了确保长期支持，可以将保修期延长至 5 年。