


Ushio 1 600W DXL-16BAF



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

Spécifications techniques**USHIO 1 600W DXL-16BAF****Spécifications générales**

Fournisseur	USHIO
Numéros de commande des fournisseurs	DXL-16BAF
Heures de garantie	3000

Créé le : 28 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO